Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3352.500

Einschublüfter Vario für 482,6 mm (19")

Stand: 03.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE STROMVERTEILUNG KLIMATISIERUNG IT-INFRASTRUKTUR SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3352.500 - Einschublüfter Vario für 482,6 mm (19") Luftleistung 320 - 480 m³/h

Einschublüfter für den direkten Einbau in die 19"-Ebene. Der Einbau ermöglicht eine permanente Luftumwälzung im Schaltschrank, wodurch entstehende Wärmenester verhindert werden. Einfache Wartung der Lüfter durch Führungsrahmen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3352.500
Produktbeschreibung	Einschublüfter für den direkten Einbau in die 19"-Ebene. Der Einbau ermöglicht eine permanente Luftumwälzung im Schaltschrank, wodurch entstehende Wärmenester verhindert werden.
Nutzen	Einfache Wartung und Austausch der Lüfter durch Führungsrahmen
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Anschlussfertig verdrahtete Einheit Inkl. Klemmleiste und Befestigungsmaterial
Luftleistung (freiblasend)	480 m³/h
Hinweis zur Artikel-Nr.	Lieferzeit auf Anfrage
Bemessungsbetriebsspannung	115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 24 V (DC)
Bemessungsstrom max.	Bei 50 Hz: 0,85 A Bei 60 Hz: 0,85 A
Vorsicherung	Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 6 A
Abmessung	Breite: 482,6 mm Höhe: 44 mm Tiefe: 200 mm
Achsabstand der Lüfter	105 mm
Anzahl Lüfter	3
Schalldruckpegel	Bei 50 Hz: 51 dB(A)
Betriebstemperaturbereich	-10 °C...55 °C

Eigenschaften

Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1,8 kg
Bruttogewicht	1,976 kg
Zolltarifnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeschreibung	SK Einschublüfter, für 482,6 mm (19"), 480 m³/h, 115-230 V, 1~, 50/60 Hz, 24 V (DC), BHT: 482,6 x 44 x 200 mm

Approbationen

Approbationen	UR + C-UR (recognized) VDE
Erklärungen	Konformitätserklärung

Ausschreibungstext

Einschublüfter Vario für 482,6 mm (19")

Einschublüfter für den direkten Einbau in die 19"-Ebene. Der Einbau ermöglicht eine permanente Luftumwälzung im Schaltschrank, wodurch entstehende Wärmenester verhindert werden.
Einfache Wartung der Lüfter durch Führungsrahmen.

Luftleistung: 480 m³/h

Bemessungsstrom 50/60 Hz: 0,85 / 0,85 A

Bemessungsbetriebsspannung: 115-230 V, 1~, 50/60 Hz; 24 V (DC)

Ventilatoren Anzahl: 3

Achsabstand Lüfter: 105 mm

Abmessungen [BxHxT]: 482,6x44x200 mm

Betriebstemperatur: -10 °C bis +55 °C

Farbe: RAL 7035

Schalldruckpegel: 51 dB(A)

Gewicht: 2,04 kg

Hinweis: Ausführung mit Überwachung

© Rittal 2026