

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4051.525 Aderendhülse

Stand: 08.05.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.525 - Aderendhülse lose

Mit Kunststoffkragen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4051.525
Produktbeschreibung	Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten	Wärmebeständig bis 105 °C
Material	E-Cu, galvanisch verzinkt Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe	blau
Länge	10 mm
AWG	14
Innendurchmesser	4,2 mm
Für Querschnitt	2,5 mm ²
DIN Farbcode	Ja
Hinweis	UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z. B. Crimpautomaten. Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
Normen	AEH DIN 46228
Passend für Artikel-Nr.	4051.205 4051.210
Lieferform	lose (10 VE à 100 Stück)
Verpackungseinheit	1'000 Stück
Nettogewicht	1 kg
Bruttogewicht	0,176 kg
Zolltarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000005

Eigenschaften

ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Produktbeschreibung	Aderendhülsen für Drahtkonfektionierung, 2.5 mm ² , AWG 14, blau, 10 mm, lose (10 VE à 100 Stück), 1000 Stück

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed) UR
---------------	--------------------------