


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## AS 4051.525 Aderendhülse

Stand: 13.02.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))

# AS 4051.525 - Aderendhülse lose

Mit Kunststoffkragen.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4051.525
Produktbeschreibung	Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten	Wärmebeständig bis 105 °C
Material	E-Cu, galvanisch verzinnt Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe	blau
Länge	10 mm
AWG	14
Innendurchmesser	4.2 mm
Für Querschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
DIN Farbcode	Ja
Hinweis	UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z.B. Crimpautomaten. Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
Normen	AEH DIN 46228
Passend für Artikel-Nr.	4051.205 4051.210
Lieferform	lose (10 VE à 100 Stück)
Verpackungseinheit	1'000 Stück
Nettogewicht	1
Bruttogewicht	0.176
Zolltarifnummer	85369010
EAN	4028177815834

## Eigenschaften

---

ETIM 9 EC000005

---

ETIM 8 EC000005

---

ECLASS 8.0 36659290

## Approbationen

---

Approbationen UL + C-UL (listed)  
UR