

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4051.619 Aderendhülse

Stand: 27.06.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.619 - Aderendhülse lose

Mit Kunststoffkragen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4051.619
Produktbeschreibung	Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten	Wärmebeständig bis 105 °C
Material	E-Cu, galvanisch verzinkt Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe	rot
Länge	10 mm
AWG	18
Innendurchmesser	3 mm
DIN Farbcode	Ja
Hinweis	UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z. B. Crimpautomaten. Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
Normen	AEH DIN 46228
Lieferform	lose
Verpackungseinheit	500 Stück
Nettogewicht	0,5 kg
Bruttogewicht	0,058 kg
Zolltarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Produktbeschreibung	Aderendhülsen für Drahtkonfektionierung, 1,0 mm ² , rot, lose, 10 mm

Approbationen

Approbationen

UL + C-UL (listed)

UR