### Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# AS 4051.644 Aderendhülse

Stand: 19.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



#### AS 4051.644 - Aderendhülse lose

Mit Kunststoffkragen.

### Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4051.644
Produktbeschreibung	Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten	Wärmebeständig bis 105 °C
Material	E-Cu, galvanisch verzinnt Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe	rot
Länge	10 mm
AWG	18
Innendurchmesser	3 mm
Für Querschnitt	1 mm²
DIN Farbcode	Ja
Hinweis	UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z.B. Crimpautomaten. Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
Normen	AEH DIN 46228
Passend für Artikel-Nr.	4051.205 4051.210
Lieferform	lose (10 VE à 100 Stück)
Verpackungseinheit	1'000 Stück
Nettogewicht	1
Zolltarifnummer	85369010
EAN	4028177815858

© Rittal 2025

# Eigenschaften

ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

## Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
	UR

© Rittal 2025 3