Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.




# AS 4054.004

# Presszange

Stand: 03.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

# AS 4054.004 - Presszange für Aderendhülsen

Zur Verarbeitung von Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4.




## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | AS 4054.004 |
| Ausführung | gerade |
| Produktbeschreibung | Zur Verarbeitung von Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4. |
| Nutzen | Minimaler Kraftaufwand bei großen Leiterquerschnitten<br>Gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung<br>Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte<br>Entriegelbare Zwangssperre |
| Material | Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl |
| Oberfläche | Matt, verchromt |
| Farbe | Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink |
| Verpressung | WM-Crimp |
| Richtung der Kabeleinführung | seitlich |
| Abmessung | Höhe: 68 mm<br>Länge: 256 mm |
| AWG | 8 - 4 |
| Für Querschnitt | 10 - 25 mm² |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |

© Rittal 2026

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Nettogewicht | 0,66 kg |
| Bruttogewicht | 0,69 kg |
| Zolltarifnummer | 82032000 |
| ETIM 9 | EC000168 |
| ETIM 8 | EC000168 |
| ECLASS 8.0 | 21043811 |
| Produktbeschreibung | Presszange 10 - 25 mm², WM Crimp, für Aderendhülsen mit u. ohne Isolierkragen |