## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.







# AS 4055.232 Blechlocher rund

Stand: 03.11.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



#### AS 4055.232 - Blechlocher rund für Stahlblech

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4055.232
Ausführung	Mit 3 Schneidspitzen
Lieferumfang	Matrize Stempel Zugschraube ohne Kugellager
Bearbeitbares Material	Stahlblech
Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech	2 mm
Ø-Locher	32.5 mm
Für Gewinde	M32
Hinweis	Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden Weitere Abmessungen, siehe Spalt-Blechlocher rund, Edelstahl
Passend für Hydraulikschraube BestNr.	4055.661
Zugschraube (Ø x L)	9,5 x 50 mm
Hydraulik-Zugschraube Ø	9.5 mm 19 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.219
Bruttogewicht	0.242
Zolltarifnummer	82073010
EAN	4028177808270
ETIM 9	EC000156

© Rittal 2025

## Eigenschaften

ECLASS 8.0

21049047

© Rittal 2025 3