

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



CM 5001.081 Kabelabfangschiene

Stand: 07.07.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



CM 5001.081 - Kabelabfangschiene C-Profil, für Montageplatten, für VX, TS, VX SE, TP

Zur Zugentlastung bei der Kabeleinführung. Die Länge der Kabelabfangschiene ist auf die Breite der Montageplatte abgestimmt. Die im Lieferumfang enthaltenen Befestigungswinkel ermöglichen drei verschiedene Einbausituationen auf der Montageplatte.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	CM 5001.081
Produktbeschreibung	Zur Zugentlastung bei der Kabeleinführung. Die Länge der Kabelabfangschiene ist auf die Breite der Montageplatte abgestimmt. Die im Lieferumfang enthaltenen Befestigungswinkel ermöglichen drei verschiedene Einbausituationen auf der Montageplatte.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. zwei Befestigungswinkeln und Befestigungsschrauben
Einbaumöglichkeiten	gerade, mit 23 mm Abstand zur Montageplatte gerade, mit 10 mm Abstand zur Montageplatte geneigt, zur Montageplatte
Einbaumöglichkeiten VX Sockel	In Sockelbreite/-tiefe 800 mm bei Montage an den Sockel-Eckstücken, in Verbindung Innensechsrund-Blechschraben
Einbaumöglichkeiten VX Sockel, Edelstahl	In Sockelbreite 800 mm, in Verbindung mit Innensechsrund-Schrauben M6 und Mutter M6
Passend für	Sockel-System VX Sockel-System VX, Edelstahl
Abmessung	Länge: 699 mm
Passend für	Gehäusotyp: VX TS VX SE TP Kompakt-Schaltschrank HD Breite: = 800 mm

Eigenschaften

Passend für Breite	800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,705 kg
Bruttogewicht	0,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73269098
ETIM 9	EC000322
ETIM 8	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Produktbeschreibung	CM Kabelabfangschiene C-Profil, für Montageplatten, für TS, VX SE, TP, für B: 800 mm