


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



VX 5301.516

Rollenmodul

Stand: 01.02.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 5301.516 - Rollenmodul für VX, VX IT

Zur einfachen Bewegung direkt am Einsatzort, auch von bereits bestückten Schränken.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 5301.516
Produktbeschreibung	Zur einfachen Bewegung direkt am Einsatzort, auch von bereits bestückten Schränken. Das Rollenmodul wird direkt unterhalb des Bodenrahmens am Gerüst verschraubt und eignet sich zum Transport ausgebauter Schränke auf ebenem Gelände und in Gebäuden.
Lieferumfang	1 Transportmodul mit 2 Lenkrollen 1 Transportmodul mit 2 Transportrollen, feststehend Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung	Breite: 556 mm Höhe: 79 mm Tiefe: 203 mm
Montagehinweis	Der Bodenbereich muss an den Montagepunkten offen sein
Passend für	Gehäusetyp: VX: = 600 mm Gehäusetyp: VX IT
Belastbarkeit	Max. zulässige Last: statisch 15000 N Max. zulässige Last: dynamisch 10000 N
Hinweis	Die maximal zulässige Belastbarkeit (dynamisch) von 10000 N bezieht sich auf rollenden Transport auf ebenem Gelände.
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	10
Bruttogewicht	10.3
Zolltarifnummer	83024900
EAN	4028177952492
E-Number Sweden	E7282570
ETIM 9	EC002621

Eigenschaften

ECLASS 8.0

27189262

Ausschreibungstext

Rollenmodul für VX, VX IT

Rollenmodul für B: 600 mm

Zum einfachen Bewegen am Einsatzort, direkt am Schrank montierbar.

Lieferumfang:

1 Transportmodul mit 2 Lenkrollen

1 Transportmodul mit 2 Transportrollen, feststehend

Inkl. Befestigungsmaterial