
#### Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





## DK 5302.202

# Kabeldurchführungs-Panel mit Bürstenleiste

Stand: 10.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



### DK 5302.202 - Kabeldurchführungs-Panel mit Bürstenleiste 482,6 mm (19")

Mit Ausschnitt 390 x 40 mm (2 HE) oder 390 x 20 mm (1 HE) mit Bürsteneinsatz, Aufnahmemöglichkeit von Kabelabfangbügeln.



#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5302.202
Produktbeschreibung	Zur bequemen, einfachen Kabelführung zwischen zwei Bereichen, die durch eine zöllige Montageebene voneinander getrennt sind, z B. zwischen dem frontseitigen und dem rückseitigen Bereich der 19"-Montageebene.
Nutzen	Zur Vergrößerung der Kabeldurchführung können einfach zwei Panele miteinander kombiniert werden
Einsatzgebiete	Zum Verschließen von und gleichzeitiger Kabelführung in Montagebereichen im 1 HE, 482,6 mm (19")-Montagestandard
Material	Stahlblech Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei Fasern Bürstenleiste: Kunststoff PA6, halogenfrei Befestigungskorpus Bürstenleiste: Kunststoff PVC, halogenhaltig
Oberfläche	Lackiert
Farbe	RAL 9005
Montageausschnitt	Breite:390 mm Höhe:30 mm
Abmessung	Breite: 482,6 mm
Höheneinheiten	1 HE

© Rittal 2025 2

#### Eigenschaften

Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.2
Bruttogewicht	0.243
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	0,9 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177952874
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604

© Rittal 2025 3