
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# SV 3455.500
# Leiteranschlussklemme

Stand: 08.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

# SV 3455.500 - Leiteranschlussklemme

Zum Anschluss von Rundleitern und lamellierten Kupferschienen.

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | SV 3455.500 |
| Produktbeschreibung | Zum Anschluss von Rundleitern und lamellierten Kupferschienen. |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | Verzinkt, passiviert |
| Hinweis | Bei Einsatz von fein- oder feinstdrähtigen Leitern sind Aderendhülsen zu verwenden |
| Anschluss von Rundleitern | 1 - 4 mm² |
| Für Schienenstärke | 10 mm |
| Verpackungseinheit | 15 Stück |
| Nettogewicht | 0,285 kg |
| Bruttogewicht | 0,303 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 1,1 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000001 |
| ETIM 8 | EC000001 |
| ECLASS 8.0 | 27141146 |
| Produktbeschreibung | SV Leiteranschlussklemme, 1-4 mm², für Schienenstärke 10 mm |

## Approbationen

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Approbationen | UR + C-UR (recognized) |
| Erklärungen | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |

# Ausschreibungstext

Leiteranschlussklemmen

Leiteranschlussklemme für Schienenstärke 10 mm
Technische Daten
Breite: 11 mm
Höhe min.: - mm
Höhe max.: - mm
Anschlussart
Rundleiter: 1 - 4 qmm
Klemmraum lam. Kupferschiene: -
System:
Rittal RiLine60