Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 5302.204

Montagepanel, 482,6 mm (19")

Stand: 01.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE STROMVERTEILUNG KLIMATISIERUNG IT-INFRASTRUKTUR SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5302.204 - Montagepanel, 482,6 mm (19")

Zur schnellen Integration kleinerer Montageeinheiten innerhalb der 19"-Ebene wie Potenzialsammelschienen, Verteilerdosen, elektrische Kleinkomponenten etc.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5302.204
Produktbeschreibung	Zur schnellen Integration kleinerer Montageeinheiten innerhalb der 19"-Ebene wie Potenzialsammelschienen, Verteilerdosen, elektrische Kleinkomponenten etc. Einfache Verschraubung der Komponenten an der integrierten 25 mm-Systemlochung.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Lackiert
Breite Montagefläche	450 mm
Einbauabmessungen	Einbaubreite für Komponenten: 430 mm
Höheneinheiten	1 HE
Einbauhöhe für Komponenten	1 HE
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,35 kg
Bruttogewicht	0,365 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeschreibung	Montagepanel 482,6 mm (19"), 1 HE, Stahlblech, RAL 9005