
Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





SV 3458.500 Leiteranschlussklemme

Stand: 19.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SV 3458.500 - Leiteranschlussklemme

Zum Anschluss von Rundleitern und lamellierten Kupferschienen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 3458.500
Produktbeschreibung	Zum Anschluss von Rundleitern und lamellierten Kupferschienen.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt, passiviert
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)	16,5 x 15 mm
Hinweis	Bei Einsatz von fein- oder feinstdrähtigen Leitern sind Aderendhülsen zu verwenden
Anschluss von Rundleitern	35 - 70 mm²
Für Schienenstärke	10 mm
Verpackungseinheit	15 Stück
Nettogewicht	1.65
Bruttogewicht	1.679
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	6,3 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	85369010
EAN	4028177042766
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146

© Rittal 2025

Approbationen

Approbationen	UR + C-UR (recognized)
Erklärungen	Konformitätserklärung
	Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

Leiteranschlussklemmen

Leiteranschlussklemme für Schienenstärke 10 mm

Technische Daten Breite: 24,5 mm Höhe min.:39 mm Höhe max.:57 mm

Anschlussart

Rundleiter: 35 - 70 qmm

Klemmraum lam. Kupferschiene: 16,5 x 15

System:

Rittal RiLine60

© Rittal 2025 3