## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.




# SV 3516.000 PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu

Stand: 04.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



# SV 3516.000 - PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu

Längen von 495 mm bis 2400 mm.



### Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 3516.000
Material	E-Cu
Schienenstärke	10 mm
Querschnitt	900 mm²
Hinweis	Individuell ablängbar
Sammelschienen-Typ	Sammelschiene E-Cu
Passend für	PLS 1600
Sammelschienensystem	
Passend für Artikel-Nr.	9342.000
	9342.004
	9342.050
Abmessung	Länge: 2.400 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	18.71
Bruttogewicht	19.2

© Rittal 2025 2

#### Eigenschaften

Kupferanteil (kg/Stück)	18.71
Zolltarifnummer	74071000
EAN	4028177043558
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303

#### Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung
	Konformitätserklärung UK

#### Ausschreibungstext

PLS 1600 Spezial - Sammelschienen

PLS 1600 Spezial - Sammelschienen E-Cu

Technische Daten Länge: 2400 mm

Schienstärke: 10 mm Querschnitt: 900 qmm Gewicht: 8,01 Kg/m Elektrische Werte IEC: bis 1600 A UL 508: 1400 A

System:

Rittal RiLine60

© Rittal 2025