


# **Rittal – Das System.**

**Schneller – besser – überall.**



## **IT 3659.181**

## **Server-Teleskopschienen**

Stand: 13.02.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# IT 3659.181 - Server-Teleskopschienen für IT-Schranksysteme und IT-Gehäuse

Gewährleisten eine optimale Zugänglichkeit der Server auch im eingebauten Zustand. Für Server mit max. Breite von 430 mm.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	IT 3659.181
Ausführung	Für Ebenenabstand 470,65 - 599,65 mm
Produktbeschreibung	Gewährleisten eine optimale Zugänglichkeit der Server auch im eingebauten Zustand. Für Server mit max. Breite von 430 mm.
Material	Stahlblech
Belastbarkeit	30 kg
Hinweis	Nur in Verbindung mit L-förmigen Profilschienen
Passend für	Gehäusetyp: TS TS IT VX VX IT Tiefe: = 600 mm
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	2.3
Bruttogewicht	2.62
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,1 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert

# Eigenschaften

---

Zolltarifnummer 73269098

---

EAN 4028177964945

---

ETIM 9 EC002620

---

ETIM 8 EC002620

---

ECLASS 8.0 27189261