

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4050.435

Verdrahtungskanalschneider MC125

Stand: 24.06.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.435 - Verdrahtungskanalschneider MC125

Für den manuellen Zuschnitt von Verdrahtungskanälen, mit verstellbarem Längenanschlag für das zu verarbeitende Material. Eloxierte Auflagefläche mit lasergravierter Maßaufteilung in Millimeter- und Zoll-Skalierung. Sichere Bearbeitung durch integrierten Fingerschutz. Vorgesehen zur Montage auf einer Werkbank.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4050.435
Produktbeschreibung	Für den manuellen Zuschnitt von Verdrahtungskanälen, mit verstellbarem Längenanschlag für das zu verarbeitende Material. Eloxierte Auflagefläche mit lasergravierter Maßaufteilung in Millimeter- und Zoll-Skalierung. Sichere Bearbeitung durch integrierten Fingerschutz. Vorgesehen zur Montage auf einer Werkbank.
Nutzen	Ermöglicht kostengünstiges manuelles Schneiden von Verdrahtungskanälen Erleichtert das Ablängen von Verdrahtungskanälen gegenüber dem Absägen per Hand
Aufstellfläche	Breite: 1.332 mm Höhe: 798 mm Tiefe: 405 mm
Einschubhöhe (max.)	28 mm

Eigenschaften

Bearbeitbare Wandstärke Kabelkanal (max.)	2,5 mm
Max. bearbeitbare Breite Kabelkanal	125 mm
Bearbeitbares Material	Kunststoff
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	14,3 kg
Bruttogewicht	15,43 kg
Zolltarifnummer	84778095
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	17139290
Produktbeschreibung	Verdrahtungskanalschneider MC125 für manuelles Ablängen von Verdrahtungskanälen und deren Deckel