### Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# AS 4050.454 Crimpautomat R8 E

Stand: 08.11.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



#### AS 4050.454 - Crimpautomat R8 E

Elektrisch betriebener Abisolier- und Crimpautomat für gegurtete Aderendhülsen auf Rolle.





#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4050.454
Ausführung	Touchscreen-Display
Produktbeschreibung	Elektrisch betriebener Abisolier- und Crimpautomat für gegurtete
	Aderendhülsen auf Rolle.
Nutzen	Einfache Bedienung
	Zügige Justage
	Flexibler Einsatz in der Werkstatt
	Schneller Wechsel der Verbrauchsmaterialien
Technische Daten	Crimpbereich 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - 14)
	Crimplänge 8 mm (0,31 in.)
	Einführlänge 40 mm (1,57 in.)
Hinweis	Standardcrimpform Trapez – weitere auf Anfrage
Abmessung	Breite: 288 mm
	Höhe: 230 mm
	Tiefe: 345 mm
Bemessungsbetriebsspannung	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Scheinleistung	100 VA
Verpressung	Trapez-Crimp
Taktzeit	1.8 s
Verpackungseinheit	1 Stück

© Rittal 2025

## Eigenschaften

Nettogewicht	16
Bruttogewicht	16
Zolltarifnummer	84798997
EAN	4028177813465
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890

© Rittal 2025 3