Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.




AS 4050.744
Aderendhülse

Stand: 31.10.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

AS 4050.744 - Aderendhülse lose

Mit Kunststoffkragen.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4050.744
Produktbeschreibung	Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten	Wärmebeständig bis 105 °C
Material	E-Cu, galvanisch verzinnt Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe	rot
Länge	8 mm
AWG	18
Innendurchmesser	3,5 mm
Für Querschnitt	1 mm²
DIN Farbcode	Ja
Multinorm	Ja
Hinweis	UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z. B. Crimpautomaten. Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
Lieferform	lose
Verpackungseinheit	500 Stück
Nettogewicht	0,5 kg

© Rittal 2026

Eigenschaften

Bruttogewicht	0,5 kg
Zolltarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Produktbeschreibung	Aderendhülsen für Drahtkonfektionierung, 1,0mm², AWG 18, rot, lose, 8mm (breiter Schaft)

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed) UR