

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 5501.430 Gleitschiene, 1 HE, Festeinbau

Stand: 21.06.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.430 - Gleitschiene, 1 HE, Festeinbau für VX IT, TS IT, TX CableNet

Zur Montage zwischen einer vorderen und einer hinteren Befestigungsebene.

Eigenschaften

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr. | DK 5501.430 |
| Produktbeschreibung | Seitliche Systemlochung zur Montage von Zubehör und zur Belüftung seitlich ausblasender Komponenten. |
| Nutzen | Einfaches Einhängen in die Systemlochung der 19"-Montageprofile nach Einstellung der benötigten 19"-Ebenenabstände |
| Einsatzgebiete | Zur Montage an der vorderen Befestigungsebene Zur Unterstützung schwerer Einbauten |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Abstand der Befestigungsebenen | 545 mm |
| Länge | 475 mm |
| Einbaumöglichkeiten | für 19"-Profilschienen standard |
| Montagehinweis | Der 19"-Ebenenabstand im VX IT muss vor der Montage entsprechend angepasst werden |
| Belastbarkeit | 800 N, statisch |
| Hinweis | Effektive Auflagefläche je Seite 35 mm |
| Auflagefläche | Breite: 35 mm |
| Passend für | Gehäusotyp: VX IT TS IT |
| Verpackungseinheit | 2 Stück |
| Nettogewicht | 1,2 kg |
| Bruttogewicht | 1,4 kg |

Eigenschaften

| | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 4,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Produktbeschreibung | DK Gleitschiene, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen (v+h), 800 N, statisch, HxT: 1 HE x 475 mm, 19"-Ebenenabstand: 545 mm |