

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 5501.480

Gleitschiene, 1 HE, tiefenvariabel

Stand: 13.06.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.480 - Gleitschiene, 1 HE, tiefenvariabel für VX IT, TE, TX CableNet

Zur Montage zwischen einer vorderen und einer hinteren Befestigungsebene.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5501.480
Nutzen	Werkzeuglose, zeitsparende Ein-Mann-Montage von der Schrank-Vorderseite aus Alle drei Befestigungslöcher der EIA-Systembohrung stehen zur Verschraubung der Einbaueinheit zur Verfügung. Alternativ ist im TE 8000 die direkte Verschraubung an der 482,6 mm (19")-Systembohrung möglich
Einsatzgebiete	Zur Montage an der vorderen Befestigungsebene Zur Unterstützung schwerer Einbauten Zur Anpassung an individuelle 19"-Ebenenabstände
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Einbaumöglichkeiten	482,6 mm (19")-L-Profileschienen vorne und hinten 482,6 mm (19")-Montagerahmen vorne und hinten 19"-Profileschienen standard im VX IT
Belastbarkeit	1500 N
Hinweis	Effektive Auflagefläche je Seite 25 mm

Eigenschaften

Passend für	Gehäusotyp: TS IT VX IT TE TX CableNet
Ebenenabstand	600 - 900 mm
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	3,2 kg
Bruttogewicht	3,74 kg
Zolltarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeschreibung	DK Gleitschiene, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen (v+h), 1500 N, Tiefenvariabel, Auflagefläche Breite: 25 mm,

Ausschreibungstext

482,6 mm (19") - Gleitschienen, tiefenvariabel

Tiefenvariable, ausziehbare Gleitschienen, für L-förmige Profilschienen und ähnliche Profilformen.

Zur Montage zwischen zwei 19"- Befestigungsebenen und zur Unterstützung schwerer Einbauten.

19"- Ebenenabstände von 600-900 mm, Belastbarkeit 150 kg.

Zur Unterstützung der Klimatisierung integrierter Komponenten, verfügen die Gleitschienen über Belüftungslochreihen, über die gesamte Tiefe.

Werkzeuglose, zeitsparende Ein-Mann-Montage von der Schrank-Vorderseite.

Einhängen, ausziehen, einrasten.

Hierbei bleiben alle drei Befestigungslöcher der 19"- Systemlochung erhalten

und stehen der optionalen Verschraubung der
Einbaukomponenten zur Verfügung.

Material: Stahlblech

Oberfläche: Verzinkt

Best.-Nr. DK: 5501.480

Hersteller: Rittal