Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 5501.695

Geräteboden, Festeinbau

Stand: 05.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE STROMVERTEILUNG KLIMATISIERUNG IT-INFRASTRUKTUR SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5501.695 - Geräteboden, Festeinbau für VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Zum Festeinbau zwischen zwei 19"-Befestigungsebenen.





Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5501.695
Nutzen	Werkzeuglose, zeitsparende Ein-Mann-Montage
Einsatzgebiete	Tiefenvariabel zur Anpassung an individuelle Ebenenabstände
Material	Stahlblech
Oberfläche	Lackiert
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Einbaumöglichkeiten	482,6 mm (19")-L-Profilschienen vorne und hinten 482,6 mm (19")-Montagerahmen vorne und hinten
Einsatzgebiete	Bei größeren Ebenenabständen ist eine Reduktion des vormontierten Ebenenabstandes notwendig, Belastbarkeit 100 kg.
Belastbarkeit	100 kg
Abmessung	Breite: 484 mm
Passend für	Gehäusetyp: VX IT TS IT TE
Ebenenabstand	400 - 600 mm
Höheneinheiten	1 HE

Eigenschaften

Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	5,427 kg
Bruttogewicht	5,73 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	21 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeschreibung	DK Geräteboden, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen (v+h), 1000 N, BxH: 484 mm x 1 HE, 19"-Ebenenabstand: 400-600 mm

Ausschreibungstext

482,6 mm (19") - Geräteboden, Festeinbau

Tiefenvariabler gelochter Geräteboden, in sich
ausziehbar,für L-förmige Profilschienen und
ähnliche Profilformen.
Festeinbau zwischen zwei 19"- Befestigungsebenen.
Variable Anpassung an 19"- Ebenenabstände von
400-600 mm. Werkzeuglose, zubehörfreie,
zeitsparende Ein-Mann-Montage von der Schrank-Vorderseite.
Einhängen, ausziehen, einrasten.
Perforierte Gerätebodenfläche zur Unterstützung
der Klimatisierung im Gehäuse.
Belastbarkeit 100 kg. Gerätebodenhöhe 1 HE.

Material: Stahlblech
Oberfläche: lackiert
Farbe: RAL 9005
Best.-Nr. DK: 5501.695
Hersteller: Rittal

© Rittal 2026