

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 5501.835

Luftleitbleche für TS IT 19"-
Profilschienen

Stand: 01.02.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5501.835 - Luftleitbleche für TS IT 19"-Profilschienen

Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes bei Gangeinhausung oder bei Einsatz eines LCP Systems.



Eigenschaften

| | |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr. | DK 5501.835 |
| Produktbeschreibung | Mit umlaufender Bürstenleiste zur kollisionsfreien Abschottung bei installierten Schienensystemen auf der äußereren Montageebene. |
| Einsatzgebiete | Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes bei Gangeinhausung oder bei Einsatz eines LCP Systems. |
| Material | Stahlblech Blindpanel: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB |
| Oberfläche | Lackiert |
| Farbe | RAL 9005 |
| Lieferumfang | 2 vertikale Blenden 2 horizontale Blenden 4 Bürstenleisten 4 Zell-PU-Schaum-Stücke Inkl. Befestigungsmaterial 6 Blindpanel, 1 HE |
| Montagehinweis | Die vertikalen Blenden mit Bürstenleiste können zur Schottung sowohl an den vorderen als auch an den hinteren 19"-Profilschienen montiert werden. Die Montage der horizontalen Blenden mit Bürstenleisten ist nur an den vorderen 19"-Profilschienen möglich. |

Eigenschaften

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Passend für | Breite: 800 mm Höhe: 2.200 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 8.74 |
| Bruttogewicht | 9.2 |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
| EAN | 4028177679207 |
| E-Number Sweden | E7239701 |
| ETIM 9 | EC000331 |
| ECLASS 8.0 | 27189272 |

Ausschreibungstext

Luftleitblech

Luftleitblech zur Trennung der Kalt-/ Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes oder ganzer Schrankreihen.
Eine umlaufende Bürstenleiste gewährleistet, die kollisionsfreie Abschottung trotz installierter Schienenesysteme oder wechselndem umlaufenden Anschlag.
Die Montage erfolgt werkzeuglos an den Profilen, der 19"- Montageebene, mittels Schnellbefestiger, oder alternativ verschraubt.
Einsetzbar z.B. für Hersteller Rittal, Gehäuseserie TS IT.
Für Schränke (BxH) 800x2200 mm.
Integrierte Montageöffnungen zur optionalen Aufnahme von bis zu 3x1 HE Komponenten im 482,6 mm (19"-) Breitenformat je Seite.
Blenden im Grundzustand vorbestückt mit 19"- Blindpanelen, aus Kunststoff, in werkzeugloser

Schnellmontagetechnik.

Material: Luftleitbleche Stahlblech,
Bürstenleisten und 19"- Blindpanelen Kunststoff

UL 94- HB

Best.-Nr. DK: 5501.835

Hersteller: Rittal