


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## AS 4050.770 Aderendhülse

Stand: 09.07.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.770 - Aderendhülse lose

Mit Kunststoffkragen.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4050.770
Produktbeschreibung	Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten	Wärmebeständig bis 105 °C
Material	E-Cu, galvanisch verzinkt Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe	gelb
Länge	10 mm
AWG	18
Innendurchmesser	3 mm
Rittal Farbcode	Ja
Für Querschnitt	1 mm <sup>2</sup>
Hinweis	UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z. B. Crimpautomaten. Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
Normen	AEH DIN 46228
Passend für Artikel-Nr.	4051.205 4051.210
Lieferform	lose
Verpackungseinheit	500 Stück
Nettogewicht	0,5 kg
Bruttogewicht	0,058 kg
Zolltarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000005

# Eigenschaften

---

ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Produktbeschreibung	Aderendhülsen für Drahtkonfektionierung, 1 mm <sup>2</sup> , AWG 18, 10 mm, gelb, lose, 500 Stück

# Approbationen

---

Approbationen	UL + C-UL (listed) UR
---------------	--------------------------