
## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# AS 4051.638 Aderendhülse

Stand: 10.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



#### AS 4051.638 - Aderendhülse lose

Mit Kunststoffkragen.

### Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4051.638
Produktbeschreibung	Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten	Wärmebeständig bis 105 °C
Material	E-Cu, galvanisch verzinnt Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe	weiß
Länge	10 mm
AWG	20
Innendurchmesser	2.6 mm
Für Querschnitt	0.5 mm²
DIN Farbcode	Ja
Hinweis	UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z.B. Crimpautomaten. Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
Normen	AEH DIN 46228
Passend für Artikel-Nr.	4051.205 4051.210
Lieferform	lose (10 VE à 100 Stück)
Verpackungseinheit	1'000 Stück
Nettogewicht	1
Bruttogewicht	0.094
Zolltarifnummer	85369010
EAN	4028177815865

© Rittal 2025

## Eigenschaften

ETIM 9	EC000005	
ETIM 8	EC000005	
ECLASS 8.0	36659290	

## Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
	UR

© Rittal 2025 3