

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4051.644 Aderendhülse

Stand: 30.05.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



RITTAL

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4051.644 - Aderendhülse lose

Mit Kunststoffkragen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4051.644
Produktbeschreibung	Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten	Wärmebeständig bis 105 °C
Material	E-Cu, galvanisch verzinkt Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe	rot
Länge	10 mm
AWG	18
Innendurchmesser	3 mm
Für Querschnitt	1 mm ²
DIN Farbcode	Ja
Hinweis	UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z. B. Crimpautomaten. Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
Normen	AEH DIN 46228
Passend für Artikel-Nr.	4051.205 4051.210
Lieferform	lose (10 VE à 100 Stück)
Verpackungseinheit	1'000 Stück
Nettogewicht	1 kg
Zolltarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

Eigenschaften

ECLASS 8.0

36659290

Produktbeschreibung

Aderendhülsen für Drahtkonfektionierung, 1 mm², AWG 18, rot, 10 mm, lose (10 VE à 100 Stück), 1000 Stück

Approbationen

Approbationen

UL + C-UL (listed)
UR