Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





AS 4054.870 Trennstegschneider

Stand: 17.11.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



AS 4054.870 - Trennstegschneider

Zum Durchtrennen von Mikrostegen oder Trennstegen aus Stahlblech an Ri4Power Innenausbau-Komponenten (z. B. Funktionsraumteiler) oder zum Schneiden von dünnen Blechen aus Stahlblech, Aluminium oder Kupfer bis zu einer Materialstärke von 1,2 mm.



Eigenschaften

| Artikel-Nr. | AS 4054.870 |
|---------------------|---|
| Ausführung | gerade |
| Produktbeschreibung | Zum Durchtrennen von Mikrostegen oder Trennstegen aus Stahlblech an Ri4Power Innenausbau-Komponenten (z.B. Funktionsraumteiler) oder zum Schneiden von dünnen Blechen aus Stahlblech, Aluminium oder Kupfer bis zu einer Materialstärke von 1,2 mm. |
| Nutzen | Schneiden der Materialien ohne Verformung Saubere Schnittkanten, keine Nacharbeit am geschnittenen Profil Leichte Handhabung Ergonomisch geformte Griffe für ermüdungsfreies und abrutschsicheres Arbeiten |
| Material | Werkzeugkörper: Spezial-Werkzeugstahl, gewalzt, ölgehärtet |
| Farbe | Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink |
| Lieferumfang | Trennstegschneider inkl. Spanabweiser |

© Rittal 2025 2

Eigenschaften

| Passend für Artikel-Nr. | 9683.006 |
|--|---------------|
| | 9683.008 |
| | 9683.016 |
| | 9683.018 |
| | 9683.036 |
| | 9683.038 |
| | 9680.005 |
| | 9680.025 |
| | 9680.207 |
| | 9680.227 |
| | 9683.406 |
| | 9683.408 |
| | 9683.426 |
| | 9683.428 |
| | 9683.444 |
| | 9683.446 |
| | 9683.448 |
| | 9683.464 |
| | 9683.466 |
| | 9683.468 |
| | 9683.484 |
| | 9683.486 |
| | 9683.488 |
| Abmessung | Länge: 280 mm |
| Bearbeitbares Material | Stahlblech |
| | Aluminium |
| | Kupfer |
| | Kunststoff |
| Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech | 1.2 mm |
| Max. bearbeitbare Materialstärke Aluminium | 1.2 mm |
| Max. bearbeitbare Materialstärke Kupfer | 1.2 mm |
| Max. bearbeitbare Materialstärke Kunststoff | 2 mm |
| Schnittbreite | 2.7 mm |
| | |

© Rittal 2025

Eigenschaften

| Verpackungseinheit | 1 Stück |
|--------------------|---------------|
| Nettogewicht | 0.5 |
| Bruttogewicht | 0.54 |
| Zolltarifnummer | 82032000 |
| EAN | 4028177955929 |
| ETIM 9 | EC002778 |
| ETIM 8 | EC002778 |
| ECLASS 8.0 | 36600890 |

© Rittal 2025