Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.




# AS 4055.250

# Blechlocher rund

Stand: 12.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

# AS 4055.250 - Blechlocher rund für Stahlblech

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | AS 4055.250 |
| Ausführung | Mit 3 Schneidspitzen |
| Produktbeschreibung | Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze. |
| Lieferumfang | Matrize<br>Stempel<br>Zugschraube ohne Kugellager |
| Bearbeitbares Material | Stahlblech |
| Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech | 3 mm |
| Ø-Locher | 50,5 mm |
| Für Gewinde | M50 |
| Hinweis | Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden<br>Weitere Abmessungen, siehe Spalt-Blechlocher rund, Edelstahl |
| Passend für Hydraulikschraube Best.-Nr. | 4055.663 |
| Zugschraube (Ø x L) | 19 x 75 mm |
| Hydraulik-Zugschraube Ø | 19 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0,823 kg |
| Bruttogewicht | 0,897 kg |
| Zolltarifnummer | 82073010 |
| ETIM 9 | EC000156 |

© Rittal 2026

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| ETIM 8 | EC000156 |
| ECLASS 8.0 | 21049047 |
| Produktbeschreibung | Blechlocher rund, für Material Stahlblech, M50, Ø-Locher 50,5 mm |