

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## AS 4055.263 Blechlocher rund

Stand: 08.07.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.263 - Blechlocher rund für Stahlblech

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

## Eigenschaften

|  |  |
|--|--|
| Artikel-Nr.                                    | AS 4055.263  |
| Ausführung                                     | Mit 3 Schneidspitzen   |
| Produktbeschreibung                            | Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze.                    |
| Lieferumfang                                   | Matrize<br>Stempel<br>Zugschraube ohne Kugellager  |
| Bearbeitbares Material                         | Stahlblech   |
| Max. bearbeitbare Materialstärke<br>Stahlblech | 3 mm   |
| Ø-Locher                                       | 63,5 mm  |
| Für Gewinde                                    | M63  |
| Hinweis  | Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden<br>Weitere Abmessungen, siehe Spalt-Blechlocher rund, Edelstahl |
| Passend für Hydraulikschraube<br>Best.-Nr.     | 4055.663   |
| Zugschraube (Ø x L)                            | 19 x 75 mm   |
| Hydraulik-Zugschraube Ø                        | 19 mm  |
| Verpackungseinheit                             | 1 Stück  |
| Nettogewicht                                   | 1,175 kg   |
| Bruttogewicht                                  | 1,249 kg   |
| Zolltarifnummer                                | 82073010   |
| ETIM 9   | EC000156   |

# Eigenschaften

---

|                     |  |
|---------------------|--|
| ETIM 8              | EC000156   |
| ECLASS 8.0          | 21049047   |
| Produktbeschreibung | Blechlocher rund, für Material Stahlblech, M63, Ø-Locher 63,5 mm |

---