Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



PC 4650.150

PC-Schranksystem

Stand: 01.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

PC 4650.150 - PC-Schranksystem Edelstahl

PC-Schranksysteme auf Basis VX SE aus Edelstahl 1.4301, (AISI 304). Identisches Konstruktionsprinzip zu Stahlblech PC. Praktische Rücktür ermöglicht leichten Zugriff bei Servicearbeiten. Hoher Zugriffsschutz durch angeformte Seitenwände und Dach sowie innenliegende Sichttürverriegelung und abschließbare Tastatur-Schublade.





Eigenschaften

Artikel-Nr.	PC 4650.150
Ausführung	Edelstahl mit Sichttür oben, Tastatur-Schublade und Geräteboden
Material	Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Tür rückseitig: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm Bodenbleche: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Monitorfeld: Einscheiben-Sicherheitsglas, 4 mm
Oberfläche	Strichschliff, Korn 400
Lieferumfang	Gehäuse oben und seitlich geschlossen Tür hinten mit Stangenverschluss Sichttür oben, von innen verriegelt Geräteboden Tastatur-Schublade mit abklappbarer Front für Handballenauflage und Mousepad-Ablage Verschluss-Einsatz, Schließung Nr. 3524 E Tür unten mit Stangenverschluss Bodenbleche, geteilt

Eigenschaften

Abmessung	Breite: 600 mm Höhe: 1.600 mm Tiefe: 630 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Schutzart NEMA	NEMA 12
Grundmaterial	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	98,5 kg
Bruttogewicht	100,8 kg
Zolltarifnummer	94032080
ETIM 9	EC002502
ETIM 8	EC002502
ECLASS 8.0	27180501
Produktbeschreibung	PC-Schranksystem, BHT: 600x1600x630 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Tastaturschublade

Approbationen

Zertifikate	Oberfläche
Erklärungen	Konformitätserklärung

Ausschreibungstext

PC Schrank mit Sichttür, Tastatur-Schublade und Geräteboden

Edelstahl Schaltschrank zur Einzelaufstellung,
bestehend aus geschlossenem Korpus, Sichttür oben,
Tastatur-Schublade, Geräteboden, Tür unten,
Rücktür und eingeschweißter

Bodengruppe. Grundkorpus mit anprofilierten Befestigungsprofilen vorne und hinten an Seitenwänden und Dach. Umlaufend Systemlochung im 25 mm Raster für individuellen Innenausbau und zwei Montageebenen für platzsparenden Systemausbau.
Sichttür oben:
mit Tragrahmen von innen verriegelt, rechts scharniert
Scheibe mit Siebdruckmaske
Geräteboden für Monitor:
gelocht, fest eingebaut
Schublade für Tastatur:
Gehäuse mit Tastatur-Auszug und Mousepad-Auszug
mit abklappbarer Front und
Handballen-Auflage, mit Verschluss, Schließung Nr.3524 E
mit Entriegelung für Sichttür oben
max. Tastaturabmessung (BxHxT): 480x70x260 mm
Tür unten:
vertikale Stege mit Stangenverschluss und
Doppelbart-Einsatz, rechts scharniert
Tür abgekantet
Tür hinten:
mit Stangenverschluss und Doppelbart-Einsatz,
rechts scharniert
Mit Bodenblechen, dreiteilig.
Material:
Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Tür rückseitig: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Bodenbleche: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Monitorfeld: Einscheiben-Sicherheitsglas, 4 mm
Bodenbleche: Stahlblech, verzinkt
Oberfläche:
Strichschliff, Korn 400
Schutzart:
IP nach IEC 60 529: IP55
NEMA: NEMA 12
Abmessung BHT: 600 x 1600 x 630 mm
Artikelnummer: 4650150
Hersteller: Rittal GmbH & Co.KG

© Rittal 2026