## Rittal – Das System.

Schneller - besser - überall.





**SCHALTSCHRÄNKE** 

STROMVERTEILUNG

LIMATISIERUNG

**IT-INFRASTRUKTUR** 

SOFTWARE & SERVICE





## VX 5301.243 - Seitenwand, vertikal geteilt für VX IT

Seitenwände, vertikal geteilt, für VX IT



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 5301.243
Nutzen	Einfaches Handling
	Einfaches Verschließen durch Schnappverschlüsse
	Optimaler Zugriff auf alle Einbaukomponente
	Das Öffnen ist nur über innenliegende Verriegelungselemente
	möglich, was den freien Zugriff über die Türen voraussetzt, jedoch die Zugriffssicherheit signifikant erhöht
	Komplette Demontage der einzelnen Seitenteile jederzeit
	werkzeuglos möglich
Material	Stahlblech
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	2 Seitenteile
	Montageschiene
	6 Scharniere
	4 Schnellverschlüsse
	Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis	Der Zugang über die Türen vorne und hinten muss gewährleistet
	sein
Passend für	Gehäusetyp: VX IT
	Höhe: = 2.200 mm
	Tiefe: = 800 mm

© Rittal 2025

## Eigenschaften

Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 20
Grundmaterial	Stahlblech
Verpackungseinheit	1 Stück
Bruttogewicht	25.6
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	97,5 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
EAN	4028177955844
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101

© Rittal 2025 3