

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



VX 5301.348

Bodenblech-Modul für seitliche Kabeleinführung

Stand: 22.05.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 5301.348 - Bodenblech-Modul für seitliche Kabeleinführung für VX IT

Beidseitig mit verstellbarer Öffnung und Bürstenleisten. Durch die seitlich offene Ausführung kann das Bodenblech-Modul auch bei bereits installierten Leitungen nachgerüstet werden.

Eigenschaften

| | |
|-------------------------|--|
| Artikel-Nr. | VX 5301.348 |
| Produktbeschreibung | Beidseitig mit verstellbarer Öffnung und Bürstenleisten. Durch die seitlich offene Ausführung kann das Bodenblech-Modul auch bei bereits installierten Leitungen nachgerüstet werden. |
| Material | Modulblech: Stahlblech Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei |
| Oberfläche | Modulblech: verzinkt |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Montagehinweis | Die Kombination mehrerer Bodenblech-Module ist notwendig, um den Boden im VX IT komplett zu verschließen Das Bodenblech-Modul kann im Austausch mit anderen Bodenmodulen mit einer Tiefe von 237,5 mm kombiniert werden |
| Hinweis | Bodenblech-Module mit Bürstenleiste für Anwendungen mit Schutzart nach IEC 60 529 nicht geeignet |
| Passend für | Gehäusotyp: VX IT Breite: = 800 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 2 kg |
| Bruttogewicht | 2,36 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002620 |

Eigenschaften

ECLASS 8.0

27189261

Produktbeschreibung

Bodenblech-Modul zur Kabeleinführung, für VX IT, Beidseitig mit verstellbarer Öffnung und Bürstenleisten, Für Schrankbreite: 800 mm, Modul: Stahlblech, verzinkt