

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 5301.437 Stahlblech-Sichttür, vertikal geteilt

Stand: 16.05.2024 (Quelle: [rittal.com/ch-de](https://www.rittal.com/ch-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.437 - Stahlblech-Sichttür, vertikal geteilt für VX IT

Zum Austausch vorhandener Türen. Durch den geringeren Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden.



Eigenschaften

Best.-Nr.	DK 5301.437
Produktbeschreibung	Zum Austausch vorhandener Türen. Mit hinterlegter Sichtscheibe und 4-Punkt-Stangenverschluss. Die geteilte Ausführung ermöglicht die raumoptimierte Aufstellung der Schränke bei gleichzeitig bestmöglichem Zugriff durch einen geringeren Abstand zwischen den einzelnen Schrankreihen.
Material	Rahmen: Stahlblech Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbe	Rahmen: RAL 7035 Komfortgriff VX, Scharniere: RAL 9005
Lieferumfang	Tür, vertikal geteilt, mit Komfortgriff VX für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E, rechts 4 Scharniere 180°, je Türhälfte montiert Inkl. Befestigungsmaterial

Eigenschaften

Montagehinweis	Für einen Türöffnungswinkel von 180° bei Anreihung wird ein 180°-Anreihescharnier benötigt
Hinweis	Türöffnungswinkel bei Einzelaufstellung max. 240° Türöffnungswinkel bei Anreihung max. 160°
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Passend für	Gehäusetyp: VX IT Breite: = 800 mm Höhe: = 2.000 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	33.2 kg
EAN	4028177955035
ETIM 7.0	EC000747
ECLASS 8.0	27182204