Rittal - Das System.

Schneller – besser – überall.





Stand: 08.12.2025 (Quelle: rittle com/ch-de)



DK 5301.438 - Stahlblech-Sichttür, vertikal geteilt für VX IT

Zum Austausch vorhandener Türen. Durch den geringeren Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5301.438
Produktbeschreibung	Zum Austausch vorhandener Türen. Mit hinterlegter Sichtscheibe und 4-Punkt-Stangenverschluss. Die geteilte Ausführung ermöglich die raumoptimierte Aufstellung der Schränke bei gleichzeitig bestmöglichem Zugriff durch einen geringeren Abstand zwischen den einzelnen Schrankreihen.
Material	Rahmen: Stahlblech Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbe	Rahmen: RAL 7035 Komfortgriff VX, Scharniere: RAL 9005
Lieferumfang	Tür, vertikal geteilt, mit Komfortgriff VX für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E, rechts 4 Scharniere 180°, je Türhälfte montiert Inkl. Befestigungsmaterial

© Rittal 2025 2

Eigenschaften

Montagehinweis	Für einen Türöffnungswinkel von 180° bei Anreihung wird ein 180° Anreihscharnier benötigt
Hinweis	Türöffnungswinkel bei Einzelaufstellung max. 240° Türöffnungswinkel bei Anreihung max. 160°
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Passend für	Gehäusetyp: VX IT
	Breite: = 800 mm
	Höhe: = 2.200 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	35
Bruttogewicht	36.2
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	137,9 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des
	Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
EAN	4028177955042
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025 3