

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 5301.571

Stahlblechtür, einteilig belüftet

Stand: 28.05.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](https://www.rittal.com/ch-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5301.571 - Stahlblechtür, einteilig belüftet für VX IT

Zum Austausch vorhandener Türen. Die freie Fläche im Lochblechanteil beträgt ca. 85 %.



Eigenschaften

| | |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr. | DK 5301.571 |
| Produktbeschreibung | Zum Austausch vorhandener Türen. Die freie Fläche im Lochblechanteil beträgt ca. 85 %. |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | Lackiert |
| Farbe | Tür: RAL 7035 Komfortgriff VX: RAL 9005 |
| Lieferumfang | Tür mit Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E 3 Scharniere 130°, innenliegend montiert Inkl. Befestigungsmaterial |
| Montagehinweis | Für einen Türöffnungswinkel von 180° bei Anreihung wird ein 180°-Anreihescharnier benötigt |
| Hinweis | Türöffnungswinkel bei Einzelaufstellung max. 165° Türöffnungswinkel bei Anreihung max. 110° |

Eigenschaften

| | |
|-------------------------|--|
| Passend für | Gehäusotyp: VX IT Breite: = 800 mm Höhe: = 2.000 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 13,4 kg |
| Bruttogewicht | 14,4 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 54,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Produktbeschreibung | Stahlblechtür, einteilig belüftet für VX IT, Zum Austausch vorhandener Türen. Die freie Fläche im Lochblechanteil beträgt ca. 85 %. Für Schrankbreite: 800 mm, Für Schrankhöhe: 2.000 mm |