Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# CP 6372.562
# Comfort-Panel

Stand: 01.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# CP 6372.562 - Comfort-Panel

Aluminiumgehäuse, hohe Wärmeleitfähigkeit für optimale passive Entwärmung. Geringes Gewicht bei hoher Stabilität. Schutzart IP 65 nach IEC 60 529.







## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | CP 6372.562 |
| Ausführung | Tragarmanschluss Ø 130 mm |
| Nutzen | Aluminium-Gehäuse, hohe Wärmeleitfähigkeit für optimale passive Entwärmung.<br>Geringes Gewicht bei hoher Stabilität<br>Kompatibel mit allen Rittal Stand- und Tragarmsystemen |
| Material | Gehäuse: Aluminium-Strangpressprofil<br>Eckstücke: Zink-Druckguss<br>Schutzecken: Kunststoff |
| Grundfarbe | Natur eloxiert |
| Farbe | Gehäuse: natur eloxiert<br>Eckstücke: RAL 7035<br>Schutzecken: ähnlich RAL 7024 |
| Lieferumfang | Gehäuse mit Ausbruch für Tragarmanschluss<br>3 mm Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 41 mm, Kunststoff-Handgriffe und Knebelgriffe, Ausführung C<br>Inkl. Dichtungen und Befestigungsmaterial für Frontplatten<br>Rückwand scharniert, Scharnierung auf längster Gehäuseseite |

© Rittal 2026

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Abmessung | Breite: 628,5 mm<br>Höhe: 708,5 mm<br>Tiefe: 170 mm |
| Einbautiefe | 152 mm |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 65 |
| Schutzart NEMA | NEMA 12 |
| Passend für Front-Panel Breite | 520 mm |
| Passend für Front-Panel Höhe | 600 mm |
| Ausführung | Servicezugang von hinten |
| Hinweis | Wechsel des Tragarmanschlusses durch Drehen des Gehäuses möglich |
| Grundmaterial | Aluminium |
| Verschluss | Ausführung Verschluss: Vorreiber<br>Anzahl Verschlüsse: 3<br>Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 13,5 kg |
| Bruttogewicht | 20,32 kg |
| Zolltarifnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002504 |
| ECLASS 8.0 | 27180505 |
| Produktbeschreibung | CP Comfort-Panel, für Frontplatte BH 520x600 mm, Einbautiefe 152 mm, Aluminium-Strangpressprofil, Tragarmanschluss Ø 130 mm, Scharnierte Rückwand mit Vorreiber |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Approbationen | UL + C-UL (listed) |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Erklärungen | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |