

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



VX 5302.156

Profilschienen dynamic, 482,6 mm (19")

Stand: 13.05.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 5302.156 - Profilschienen dynamic, 482,6 mm (19") für VX IT

Profilschienen, auch zur Aufnahme von Einbausätzen für Serversysteme.

Eigenschaften

| | |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr. | VX 5302.156 |
| Produktbeschreibung | Zum Aufbau einer zölligen Montageebene oder für den zölligen Teilausbau geeignet. die L-förmige Ausführung ermöglicht die direkte Aufnahme aller gängigen Einbausätze von Serversystemen, welche direkt an der 19"-Systemlochung befestigt werden. |
| Nutzen | Integrierte, bidirektionale HE-Beschriftung Integrierte Systemlochung im HE-Raster an der Front und seitlich, erlaubt die HE-bezogene Montage von Kabelführungselementen zur Strukturierung der Verkabelung |
| Technische Daten | Seitliche Rund- und Vierkantlochungen im HE-Raster Ein Potenzialausgleich innerhalb der Montageebene und mit dem Aufnahmegerüst erfolgt über die Befestigungselemente Zöllige Befestigungslochung inkl. HE-Mittenbefestigung nach Standard EIA 310 E |
| Einsatzgebiete | Zum Aufbau einer zölligen Befestigungsebene innerhalb des VX IT Gehäusesystems |
| Material | Stahlblech, 2,5 mm |
| Oberfläche | Grundiert |
| Farbe | RAL 9005 |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Einbauposition | vorne |
| Einbaumöglichkeiten | Alternative Einbaubreiten von 21" – 24", in Abhängigkeit von der gewählten Befestigungsart und Gehäuseabmessung realisierbar |

Eigenschaften

| | |
|-------------------------|---|
| Montagehinweis | Zur Befestigung ist eine Kombination mit Quertraverse, Tiefenstrebe oder Montagewinkel notwendig Der Einsatz der unterschiedlichen Befestigungsmöglichkeiten ist abhängig von der jeweiligen Gehäuseabmessung |
| Passend für | Höhe: = 47 HE = 2.200 mm |
| Verpackungseinheit | 2 Stück |
| Nettogewicht | 12,8 kg |
| Bruttogewicht | 13,26 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 50,5 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Produktbeschreibung | Profilschienen dynamic, 482,6 mm (19") für VX IT, Zum Aufbau einer zölligen Befestigungsebene, innerhalb des VX IT Gehäusesystems, Für Schrankhöhe: 47 HE, Einbauposition: vorne, Stahlblech, 2,5 mm, Grundiert, RAL 9005 |

Approbationen

| | |
|-------------|--------------------|
| Erklärungen | Herstellereklärung |
|-------------|--------------------|