

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## DK 7113.000 Erdungsschiene, horizontal

Stand: 06.04.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7113.000 - Erdungsschiene, horizontal für AX, VX, VX IT, TS, TS IT

Potenzialausgleichsschiene, Strombelastbarkeit ca. 200 A.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7113.000
Lieferumfang	Erdungsschiene aus E-Cu 57 nach DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm 20 Anschlusspunkte mit Schrauben M5 2 Erdungsanschlüsse 25 mm <sup>2</sup> 2 Isolatoren Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung	Breite: 15 mm Höhe: 5 mm Länge: 450 mm
Passend für	Gehäusotyp: AX VX VX IT TS TS IT Wandgehäuse AX, 3-teilig Breite: > 600 mm Tiefe: > 600 mm Breite/Tiefe: 800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,402 kg
Bruttogewicht	0,436 kg
Zolltarifnummer	74198090
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605
Produktbeschreibung	DK Erdungsschiene, horizontal, Länge 450 mm, B/T: >600 mm

# Approbationen

---

Erklärungen

Herstellereklärung

## Ausschreibungstext

Erdungsschiene / Potenzialausgleichsschiene

Für den Einbau in Netzwerk- und Serverschränken oder Wandgehäusen, B/T:  
>600 mm. Die Erdungsschiene aus E-Cu 57 hat zwei Isolatoren, 20  
Erdungsanschlüsse M5 und zwei Erdungsanschlüsse für 25 mm<sup>2</sup>. Die  
Strombelastbarkeit der Schiene beträgt 200 A.