
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7161.000
Teleskopschienen

Stand: 09.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

DK 7161.000 - Teleskopschienen für Geräteboden zur Montage am VX Schrankrahmen und zum Nachrüsten von bestehenden VX und TS Anwendungen

Für nachträgliche Umrüstung fest eingebauter Geräteböden zum Vollauszug durch Tausch der vorhandenen Befestigungsbolzen oder Einbauschienen (Schwerlastausführung) gegen die Teleskopschienen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7161.000
Produktbeschreibung	Fest eingebaute Geräteböden können auch nachträglich leicht zum Vollauszug umgerüstet werden. Hierzu werden die vorhandenen Befestigungsbolzen oder Einbauschienen (Schwerlastausführung) gegen die Teleskopschienen ausgetauscht.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Passend für Gerätebodentiefe	600 mm
Belastbarkeit	50 kg
Hinweis	In der Schranktiefe im Raster von 25 mm einbaubar und arretierbar.
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	2,16 kg
Bruttogewicht	2,34 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	9 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Eigenschaften

Produktbeschreibung	DK Teleskopschienen für Geräteboden, 500 N, für Gerätebodentiefe: 600 mm, Stahlblech, verzinkt

Ausschreibungstext

Teleskopschienen für 600 mm tiefe Geräteböden

Die Teleskopschienen werden zwischen dem Einbausatz und einem 600 mm tiefen Geräteboden eingebaut. Die Teleskopschienen können bis maximal 50 kg belastet werden und sind zweifach arretierbar.
Material: Stahlblech, verzinkt
Für Gerätebodentiefe: 600 mm