

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7240.120 Steckdosenleiste

Stand: 17.04.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR



SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7240.120 - Steckdosenleiste im Aluminiumkanal

Steckdosenleisten im Aluminiumkanal, lieferbar in verschiedenen Längenvarianten mit unterschiedlichen Funktionselementen, variable Befestigungsmöglichkeiten.



Eigenschaften

| | |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr. | DK 7240.120 |
| Ausführung | Mit Wippschalter |
| Produktbeschreibung | <p>Die Steckdosenleisten sind in verschiedenen Ländervarianten mit unterschiedlichen Funktionselementen lieferbar. Besonderes Augenmerk wurde auf eine praxismgerechte und universelle Befestigung gelegt: Mit einem in vier Positionen einsetzbaren Winkel wird eine variable Befestigungsmöglichkeit geschaffen. So können z. B. die 482 mm langen Steckdosenleisten wahlweise an 482,6 mm (19")-Profilschienen, am 19"-Montagerahmen, am Gehäuserahmen oder im hinteren Bereich der Wandverteiler montiert werden. Die Steckdosenleisten mit einer Länge größer 482 mm können lediglich am Gehäuserahmen montiert werden. Ohne zusätzliches Befestigungszubehör kann die Steckdosenleiste an allen Profilen mit 25 mm-Maßraster eingesetzt werden. Das erleichtert enorm die Auswahl, bietet zusätzliche Flexibilität und spart zudem Lagerhaltung. Auch an die Kabelführung der Zuleitung wurde gedacht, bei Montage im 482,6 mm (19")-Profil ist ausreichend Platz, um die Zuleitung knickfrei zwischen Steckdosenleiste und Profilschiene zu führen. Durch die Anordnung der Schuko Dosentöpfe im 45°-Winkel ist der uneingeschränkte Einsatz von Winkelsteckern möglich.</p> |

Eigenschaften

| | |
|----------------------------|--|
| Material | Aluminiumprofil, natur eloxiert Steckdoseneinsätze: Polycarbonat |
| Lieferumfang | Steckdosenleiste 2 Befestigungswinkel Inkl. Befestigungsmaterial Inkl. Anschlusskabel, ohne Stecker, 2 m, H05VV-F3G1,5 |
| Ausführung | Mit Wippschalter |
| Steckdosen | 3 x D, Schuko (Typ F, CEE 7/3) |
| Abmessung | Höhe: 44 mm Tiefe: 44 mm Länge: 306,6 mm |
| Länge Anschlussleitung | 2 m |
| Anschlusskabel (Typ) | H05VV-F3G1,5 |
| Befestigungsmaß | 276,5 mm |
| Toleranz Befestigungsmaß | 25 mm |
| Bemessungsbetriebsspannung | 250 V AC, 50 Hz |
| Nennspannung | 250 V AC, 50 Hz |
| Nennstrom (max.) | 16 A |
| Anschlussart (elektrisch) | Aderendhülsen |
| Einbaumöglichkeiten | Bauteile mit 25 mm-Raster Schrankrahmen |
| Hinweis | Eine Laststrom-Reserve zur Vorbeugung von Fehlauflösungen durch Einschaltstromspitzen ist abhängig vom Anwendungsfall ratsam Befestigungsabstand variabel in einer Spanne von 25 mm, angegeben ist das Maß Lochmitte - Lochmitte der Befestigungswinkel |
| Normen | DIN 49 440-1 |
| Farbe Steckdosentopf | grau |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0,55 kg |

Eigenschaften

| | |
|---------------------|--|
| Bruttogewicht | 0,627 kg |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| ETIM 9 | EC000330 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |
| Produktbeschreibung | DK Steckdosenleiste, mit Wippschalter, Schuko (Typ F, CEE 7/3), 3-fach, 230 V, 16 A, LHT: 306,6x44x44 mm, Anschlusskabel mit Aderendhülsen, Länge: 2 m |

Approbationen

| | |
|---------------|-----------------------|
| Approbationen | VDE |
| Erklärungen | Konformitätserklärung |

Ausschreibungstext

Steckdosenleiste mit 3 Steckdosen mit Schalter 250V/16A

Die Steckdosenleiste wird mit 2 Haltewinkel zur Befestigung im Netzwerkschrank befestigt. Die Steckdosenleiste ist mit 3 Schuko-Steckdosen ausgeführt. Das Gehäuse ist ein Aluminium-Profil, natur eloxiert. Die Steckdosen-töpfe bestehen aus Polycarbonat.

Technische Daten:

Nennspannung: 250V AC

Nennstrom: 16 A

Anschlussleitung: 2 m, grau, ohne Anschlußstecker, H05VV-F3G1,5

Abmessungen: 306,6 x 44,2 x 44 mm, DIN 49440