Rittal - Das System.

Schneller – besser – überall.





DK 5501.655 Geräteboden, Festeinbau

Stand: 14.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



DK 5501.655 - Geräteboden, Festeinbau für VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Zum Festeinbau zwischen zwei 19"-Befestigungsebenen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5501.655
Nutzen	Werkzeuglose, zeitsparende Ein-Mann-Montage
Einsatzgebiete	Tiefenvariabel zur Anpassung an individuelle Ebenenabstände
Material	Stahlblech
Oberfläche	Lackiert
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Einbaumöglichkeiten	482,6 mm (19")-L-Profilschienen vorne und hinten 482,6 mm (19")-Montagerahmen vorne und hinten
Einsatzgebiete	Bei größeren Ebenenabständen ist eine Reduktion des vormontierten Ebenenabstandes notwendig, Belastbarkeit 50 kg
Belastbarkeit	50 kg
Abmessung	Breite: 484 mm
Passend für	Gehäusetyp: VX IT TS IT TE TX CableNet
Ebenenabstand	400 - 600 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	4.5
Bruttogewicht	4.82
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	25 kg CO2 eq (Cat B)

© Rittal 2025

Eigenschaften

Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177679092
E-Number Sweden	E7239587
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3