Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 5501.665

Geräteboden, Festeinbau

Stand: 08.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

DK 5501.665 - Geräteboden, Festeinbau für VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Zum Festeinbau zwischen zwei 19"-Befestigungsebenen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5501.665
Nutzen	Werkzeuglose, zeitsparende Ein-Mann-Montage
Einsatzgebiete	Tiefenvariabel zur Anpassung an individuelle Ebenenabstände
Material	Stahlblech
Oberfläche	Lackiert
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Einbaumöglichkeiten	482,6 mm (19")-L-Profilschienen vorne und hinten 482,6 mm (19")-Montagerahmen vorne und hinten
Belastbarkeit	50 kg
Abmessung	Breite: 484 mm
Passend für	Gehäusetyp: VX IT TS IT TE TX CableNet
Ebenenabstand	600 - 900 mm
Höheneinheiten	0,5 HE
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	6,47 kg
Bruttogewicht	6,62 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	17,7 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert

Eigenschaften

Zolltarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeschreibung	DK Geräteboden, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen (v+h), 500 N, BxH: 484 mm x 0,5 HE, 19"-Ebenenabstand: 600-900 mm

Ausschreibungstext

482,6 mm (19") - Geräteboden, Festeinbau

Tiefenvariabler gelochter Geräteboden, in sich ausziehbar,für L-förmige Profilschienen und ähnliche Profilformen.
Festeinbau zwischen zwei 19"- Befestigungsebenen.
Variable Anpassung an 19"- Ebenenabstände von 600-900 mm.
Werkzeuglose, zubehörfreie, zeitsparende Ein-Mann-Montage von der Schrank-Vorderseite.
Einhängen, ausziehen, einrasten.
Perforierte Gerätebodenfläche zur Unterstützung der Klimatisierung im Gehäuse.
Belastbarkeit 50 kg. Gerätebodenhöhe 1/2 HE.

Material: Stahlblech
Oberfläche: lackiert
Farbe: RAL 9005
Best.-Nr. DK: 5501.665
Hersteller: Rittal

© Rittal 2026