

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## DK 7643.000 Wandgehäuse AE

Stand: 15.06.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7643.000 - Wandgehäuse AE mit 19"-Profilschienen, tiefenvariabel

Wandgehäuse für kleine Netzwerke mit feststehender 19"-Befestigungsebene und Flanschplatte mit Bürstenleiste zur Kabeleinführung im Boden. Schutzart IP 55.

## Eigenschaften

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Artikel-Nr.                | DK 7643.000  |
| Produktbeschreibung        | Wandgehäuse für kleine Netzwerke mit hoher Schutzart.  |
| Material                   | Gehäuse: Stahlblech  |
| Oberfläche                 | Gehäuse: pulverbeschichtet<br>Profilschienen: verzinkt   |
| Farbe                      | RAL 7035   |
| Lieferumfang               | Gehäuse mit scharnierter Tür<br>Türanschlag rechts, auf links wechselbar<br>Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz<br>Flanschplatte mit Bürstenleiste zur Kabeleinführung im Gehäuseboden<br>Profilschienen, 482,6 mm (19"), stufenlos tiefenverstellbar<br>C-Profilschiene zur Kabelabfangung an der Rückwand<br>Blechwinkel zur optionalen Aufnahme einer Erdungsschiene oder einer zölligen Steckdosenleiste |
| Höheneinheiten             | 13 HE  |
| Abmessung                  | Breite: 600 mm<br>Höhe: 600 mm<br>Tiefe: 350 mm  |
| Einbautiefe                | 310 mm   |
| Einbauhöhe für Komponenten | 13 HE  |
| Position Türanschlag       | rechts, auf links wechselbar   |
| Anzahl Verschlüsse         | 2  |
| Grundmaterial              | Stahlblech   |

# Eigenschaften

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Schutzart IP nach EN 60 529 | Bis IP 66 (entsprechend der gewählten Flanschplatte)  |
| Flanschplatte               | Größe: 5<br>Anzahl: 1   |
| Verpackungseinheit          | 1 Stück   |
| Nettogewicht                | 23,399 kg   |
| Bruttogewicht               | 25 kg   |
| Zolltarifnummer             | 94032080  |
| ECLASS 8.0                  | 27180208  |
| Produktbeschreibung         | DK Wandgehäuse AE, IP 66 mit entsprechender Flanschplatte, BHT: 600x600x350 mm, 13 HE, Stahlblechtür, vorne, scharniert, Türanschlag rechts, wechselbar |

# Approbationen

|               |            |
|---------------|------------|
| Approbationen | TÜV<br>VDE |
|---------------|------------|

# Ausschreibungstext

Wandverteiler-Gehäuse mit 482,6 mm (19")-Aufnahmeebene, 13 HE

13 HE Wandverteiler aus 1,5 mm Stahlblech, mit Flanschplatte mit zwei Bürstenleisten zur Kabeleinführung im Gehäuseboden, Tür aus 2 mm Stahlblech mit zwei Vorreiberverschlüssen und Doppelbarteinsatz, austauschbar gegen Knebelgriffe mit Sicherheitsschließungen. Türanschlag rechts, auf links wechselbar. In der Gehäusetiefe sind links und rechts jeweils zwei C-Profilschienen montiert, daran ist links und rechts je eine stufenlos tiefenverstellbare 482,6 mm (19")-Profilschiene befestigt. Durch die Ausbrüche

neben den Profilschienen können Kabel geführt werden. Ein- und ausgehende Kabel werden durch die Flanschplatte mit zwei Bürstenleisten im Gehäuseboden geführt und an einer in der Gehäusebreite montierten C-Profilschiene abgefangen. Über der C-Profilschiene befindet sich ein Montageblech mit Befestigungsbohrungen zur Aufnahme einer Steckdosenleiste oder einer Potentialausgleichsschiene. Bei Austausch der Flanschplatte mit zwei Bürstenleisten gegen eine Kunststoff-Flanschplatte mit Vorprägungen für PG-Verschraubungen Lackierung: RAL 7035, elektrolyse-tauchgründiert, außen Struktur  
Abmessungen: B: 600 mm H: 600 mm T: 350 mm