


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7856.006

PSM Stromschienen

Stand: 13.02.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



# DK 7856.006 - PSM Stromschielen

Ein oder zwei Einspeisungen mit einer oder drei Phasen, Redundanz durch Wechsel der Steckrichtung des Steckmoduls. Optional mit Messmöglichkeit in Verbindung mit dem CMC-III-System.

## Eigenschaften

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Artikel-Nr.               | DK 7856.006   |
| Ausführung                | Mit 3 m Anschlusskabel (Steckertyp CEE/EN 60 309)   |
| Produktbeschreibung       | Das modulare System ermöglicht eine Grundausstattung der Racks durch eine vertikale Trägerschiene mit 1-/3-phaseriger Einspeisung. In die Trägerschiene können die verschiedenen Steckdosenmodule zur Versorgung der aktiven Komponenten eingerastet werden. Und dies selbst im laufenden Betrieb, da das Trägerprofil berührungsgeschützt aufgebaut ist.   |
| Nutzen                    | Module im laufenden Betrieb nachrüstbar.  |
| Technische Daten          | Jedes Steckdosenmodul greift auf der Trägerschiene eine Phase ab, je nach Steckrichtung von Einspeisung oder redundanter Einspeisung.<br>Je nach Ausführung 1-/3-phaseriger Aufbau mit einem max. Strom von 2 x (3 x 16 A/32 A).<br>Redundante Einspeisung 3-phäsig möglich.<br>Der redundante Stromkreis ist komplett getrennt von den 3 Phasen der Trägerschiene.<br>Die Module können mit einem integrierten Überstromschutz versehen werden, dadurch wird bei zu hohem Strom nur das betroffene Modul abgeschaltet. Die restlichen Module bleiben in Betrieb. |
| Material                  | Aluminiumprofil, natur eloxiert   |
| Länge Anschlussleitung    | 3 m   |
| Anschlussart (elektrisch) | CEE   |
| Anzahl                    | 2   |
| Phasen pro Einspeisung    | 3~  |
| Nennstrom (max.)          | 16 A  |

# Eigenschaften

|  |  |
|--|--|
| Modul-Steckplätze (max.)               | 7  |
| Passend für                            | Gehäusetyp: TS 8<br>TS IT<br>VX IT<br>Höhe: 2.000 mm |
| Betriebstemperaturbereich              | 5 °C...45 °C   |
| Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5...95 %   |
| Lagertemperaturbereich                 | -20 °C...60 °C                                       |
| Verpackungseinheit                     | 1 Stück  |
| Nettogewicht                           | 5.816  |
| Bruttogewicht                          | 6.122  |
| Zolltarifnummer                        | 85369001   |
| EAN                                    | 4028177616189  |
| ETIM 9                                 | EC002762   |
| ECLASS 8.0                             | 27371306   |

# Approbationen

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Approbationen | IEC CB<br>VDE         |
| Erklärungen   | Konformitätserklärung |

# Ausschreibungstext

Power System Modul Stromschiene mit 2 Festeinspeisungen, 2x3x16A

Das modulare System ermöglicht eine Grundausstattung für jedes Rack mit einer vertikalen

Trägerschiene und dreiphasiger Einspeisung. Pro Trägerschiene ist auch eine zweite Einspeisung vorgesehen, die es ermöglicht das System redundant aufzubauen. Durch die vertikale Trägerschiene können die Steckplätze über die ganze Schrankhöhe genutzt und durch die zweite getrennte Einspeisung redundant versorgt werden. In die Trägerschiene können Steckdosenmodule eingerastet werden. Durch den berührungsgeschützten Aufbau der Stromschiene müssen nicht alle Steckplätze mit Steckdosenmodulen versehen werden. Steckdosenmodule sind in verschiedenen Länderausführungen verfügbar, z. B. Kaltgeräte IEC320 C13, Schuko, F/B, CH, USA, UK. Alle Module sind in der Schiene gemischt einsetzbar. Pro 2m Schiene können 7 Steckdosenmodule eingesetzt werden. Dann sind mit IEC320 Modulen bis zu 42 Steckplätze C13 verfügbar.

Installation nach dem Plug & Play System:

Die Stromschiene kann mit dem Befestigungssatz 7856.029 werkzeuglos in alle Rittal TS Racks nachgerüstet werden.

Alternativ kann der universal Einbausatz 7856.011 verwendet werden.

Die Einspeisung erfolgt über zwei 5polige, jeweils 3m lange, Anschlusskabel mit offenen Enden und AEH. Alle Steckdosenmodule sind im laufenden Betrieb in die Schiene nachrüstbar.

Technische Ausstattung:

Dreiphasiger Aufbau mit max. 3x16A pro Stromkreis  
Zwei getrennte Stromkreise pro Trägerschiene. Der redundante Stromkreis 2 ist komplett potenzialgetrennt von Stromkreis 1. Durch die Steckrichtung der Steckdosenmodule kann gewählt werden, ob der Stromkreis 1 oder der redundante Stromkreis 2 verwendet eingesetzt werden soll. Steckdosenmodule können im laufenden Betrieb nachgerüstet werden.  
Jedes Modul wahlweise mit / ohne integrierten Sicherungsautomat

## Technische Daten:

Spannungsbereich dreiphasig 110V-400VAC 50/60Hz,

Neutralleiter wird benötigt Max. Strom pro

Einspeisung: 3x16A

Temperatur-Einsatzbereich: +5° C bis +45° C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95%

rel. Feuchtigkeit, nicht kondensierend

Schutzart: IP20

H-Profil: in Aluminiumausführung

B x H x T [mm]: 60 x 1908 x 60

Fabrikat: Rittal

Typ: Power System Modul Stromschiene

mit 2 Festeinspeisungen, DK 7856.006 oder

gleichwertig