Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7856.025
Anschlusskabel

Stand: 09.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7856.025 - Anschlusskabel für PSM-Schiene

Vorkonfektionierte Anschlusskabel für das Power System Modul.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7856.025
Ausführung	3-phasig
Stecker (Typ)	CEE (3P+N+PE)
Nennstrom (max.)	16 A
Abmessung	Länge: 3 m
Steckdosen	Wago X-Com
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,94 kg
Bruttogewicht	0,96 kg
Zolltarifnummer	85444290
ETIM 9	EC001576
ECLASS 8.0	27060402
Produktbeschreibung	DK Anschlusskabel, für PSM, L: 3 m, 3~, 16 A, Eingang: CEE

Ausschreibungstext

Power System Modul Anschlusskabel dreiphasig 3m

Power System Modul Anschlusskabel
Installation nach dem Plug & Play System:
Das vorkonfektionierte Anschlußkabel mit IEC309
Drehstromstecker (Ceekon) dient der Einspeisung der
Power System Modul - Stromschiene. Die Anbindung an die Stromschiene
erfolgt über eine 5polige steckbare Anschlussleiste.
Für die Einspeisung des zweiten redundanten Sromkreises

ist ein weiteres Anschlusskabel erforderlich.
Technische Daten:
Spannungsbereich dreiphasig 110V-400VAC 50/60Hz,
Neutralleiter wird benötigt
Max. Strom pro Einspeisung 3x16A
Kabeltyp: H07RN-F 5G2,5mm²
Kabellänge: 3m
1.Kabelende: CEE-Stecker 16A dreiphasig / 400V (IEC309, rot)
2.Kabelende: Wago - Stecker