


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## DK 7856.082

## PSM Steckdosenmodule

Stand: 23.05.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7856.082 - PSM Steckdosenmodule

Die verschiedenen Module können gemischt in die Trägerschiene eingesteckt werden.

## Eigenschaften

|  |  |
|--|--|
| Artikel-Nr.                            | DK 7856.082  |
| Ausführung                             | nicht schaltbar  |
| Produktbeschreibung                    | Das modulare System ermöglicht eine Grundausstattung der Racks durch eine vertikale Trägerschiene mit 1-/3-phasiger Einspeisung. In die Trägerschiene können die verschiedenen Steckdosenmodule zur Versorgung der aktiven Komponenten eingerastet werden. Die verschiedenen Module, Schuko, IEC320 o. ä. können gemischt in die Trägerschiene eingesteckt werden. Das kann auch von Nicht-Elektrikern durch das berührungsgeschützte Plug & Play System leicht realisiert werden. |
| Material                               | Profil: Aluminium, eloxiert<br>Steckdoseneinsätze: Kunststoff (PA6 GF 30 V1)   |
| Länge                                  | 250 mm   |
| Anschlussart (elektrisch)              | WAGO WINSTA MIDI   |
| Phasen pro Einspeisung                 | 1~   |
| Thermischer Überstromschutz            | -  |
| Bemessungsbetriebsspannung             | 110 V – 230 V AC, 50/60 Hz   |
| Nennstrom (max.)                       | 16 A   |
| Benötigte Modul-Steckplätze (Anzahl)   | 1  |
| Abmessung                              | Länge: 250 mm  |
| Betriebstemperaturbereich              | 5 °C...45 °C   |
| Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5...95 %   |
| Steckdosen                             | 6 x Kaltgerätebuchse C13, rot  |
| Verpackungseinheit                     | 1 Stück  |

# Eigenschaften

---

|                     |  |
|---------------------|--|
| Nettogewicht        | 0,33 kg  |
| Bruttogewicht       | 0,338 kg   |
| Zolltarifnummer     | 85369001   |
| ETIM 9              | EC000330   |
| ECLASS 8.0          | 27142604   |
| Produktbeschreibung | DK PSM Steckdosenmodul, zur modularen PSM Stromverteilung. Belegt 1 Steckplatz in der Stromschiene. IEC 60 320: 6x C13, rot, 230 V, 16 A |

---

# Approbationen

---

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Approbationen | IEC CB<br>VDE         |
| Erklärungen   | Konformitätserklärung |

---

# Ausschreibungstext

Power System Modul Einsteckmodul rot 6-fach Kaltgeräte  
IEC 320 C13

Installation nach dem Plug & Play System:

Das Einsteckmodul wird in die Power System Modul - Stromschiene eingerastet. Auf- bzw. Abrasten kann im laufenden Betrieb erfolgen. Durch die Steckrichtung des Modul kann die Einspeisung gewählt werden. Alle Module sind in der Stromschiene gemischt einsetzbar.

Technische Ausstattung:

Das Einsteckmodul stellt 6 IEC320 C13-Buchsen zur Verfügung. In dem Modul ist keine Sicherung eingebaut.

## Technische Daten:

Spannungsbereich einphasig: 110V-230VAC 50/60Hz,

Neutralleiter wird benötigt

Max. Strom pro Modul: 16A bei 230V AC

Temperatur-Einsatzbereich: +5° C bis +45° C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.

Feuchtigkeit, nicht kondensierend

Schutzart IP20

B x H x T [mm]: 50 x 250 x 45