
Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





CP 6205.100 Montagewinkel

Stand: 08.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



CP 6205.100 - Montagewinkel für Innenausbau

Zum Einbau von System-Chassis und Montagestege in der Horizontalen und Vertikalen. Comfort-Panel ab Einbautiefe 74 mm oder Optipanel ab Einbautiefe 100 mm. Mit dem Montagewinkel lässt sich in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau die Systemleuchte LED werkzeuglos und ohne mechanische Bearbeitung des Gehäuses montieren.



Eigenschaften

Zum Einbau von System-Chassis und Montagestege in der Horizontalen und Vertikalen. Comfort-Panel ab Einbautiefe 74 mm oder Optipanel ab Einbautiefe 100 mm. Mit dem Montagewinkel lässt sich in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau die Systemleuchte LED werkzeuglos und ohne mechanische Bearbeitung des Gehäuses montieren.
Stahlblech
Verzinkt
Inkl. Befestigungsmaterial
Comfort-Panel ab Einbautiefe 74 mm Optipanel ab Einbautiefe 100 mm Schiene für Innenausbau AX
Zum Einbau in AX Stahlblech nur in Verbindung mit Schiene für Innenausbau AX
4 Stück
0.36
0.4

© Rittal 2025 2

Eigenschaften

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73182900
EAN	4028177536197
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3