

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



TP 6746.600 Standpulte TP

Stand: 22.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6746.600 - Standpulte TP

Einteiliges Standpult zum Bedienen und Überwachen, mit großer Montageplatte und hoher Schutzart IP 55 in vier verschiedenen Breiten. Für ein einheitliches Erscheinungsbild sorgt das AX Schlossschild, für eine einfache Kabelführung sind die zweigeteilten Bodenbleche bereits im Lieferumfang enthalten.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	TP 6746.600
Material	Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm Tür und Pultdeckel: Stahlblech 2,0 mm, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm
Oberfläche	Gehäuse, Deckel und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack Montageplatte: verzinkt
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Gehäuse, hinten und seitlich geschlossen Tür bzw. Doppeltür vorne, mit Stangenverschluss Montageplatte Deckel hinten scharniert, 2 Aufsteller mit automatischer Verriegelung. Entriegelung links automatisch, rechts manuell Bodenbleche
Abmessung	Breite: 600 mm Höhe: 975 mm Tiefe: 400 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)	530 mm x 900 mm
Tiefe oben	500 mm
Tiefe unten	400 mm
Anzahl Türen	1
IK-Code	IK08

Eigenschaften

Hinweis	Als Montagehilfe für das Sockel-System VX, neue Ausführung, kann das Gleitelement VX 5051.172 verwendet werden
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Schutzart NEMA	NEMA 12
Grundmaterial	Stahlblech
Abmessung	Breite: 600 mm Höhe: 975 mm Tiefe oben: 500 mm Tiefe unten: 400 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	48
Bruttogewicht	51.6
Zolltarifnummer	94032080
EAN	4028177959927
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK