


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



TE 7000.940

TE 7000 open

Stand: 30.04.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7000.940 - TE 7000 open

TE 7000 open, optimale Zugänglichkeit von allen Seiten bei Montage und Installation sowie uneingeschränkter Air-flow durch offene Bauweise.

Eigenschaften

Best.-Nr.	TE 7000.940
Nutzen	Optimale Zugänglichkeit von allen Seiten bei Montage und Installation Uneingeschränkter Air-flow durch offene Bauweise Serienmäßige Kabelwannen im Dachbereich für größere Kabelmengen Der Abstand der Befestigungsebenen ist stufenlos einstellbar
Material	Stahlblech
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Selbsttragender Montagerahmen mit 482,6 mm (19")-Befestigungsebene vorne und hinten Offener Dachrahmen zur Kabeleinführung 3 Kabelführungswannen Offener Bodenrahmen mit 2 System-Chassis für individuellen Ausbau in der Breite montiert Nivellierfüße
Abmessung	Breite: 600 mm Höhe: 2.000 mm Tiefe: 1.000 mm
Höheneinheiten	42 HE
Höheneinheiten	42 HE
Ebenenabstand (im Auslieferungszustand)	745 mm
Belastbarkeit (statisch)	700 kg
Grundmaterial	Stahlblech
Verpackungseinheit	1 Stück

Eigenschaften

Nettogewicht	47.47
Bruttogewicht	53.5
Zolltarifnummer	94032080
EAN	4028177551206
ECLASS 8.0	27180207

Ausschreibungstext

Offenes Verteilergestell, 42 HE, mit zölligen Befestigungsebenen (lichte Breite 450 mm, Befestigungsmaß 465 mm).

Offenes Verteilergestell für Netzwerkverteilung, Kabelmanagement, Serverstation etc.

Verschraubte, zerlegbare Konstruktion basierend auf selbsttragenden 482,6 mm 19"-Montageprofilen (lichte Breite 450 mm, Befestigungsmaß 465 mm).

Dach- und Bodenrahmen, über zöllige Montagerahmen zu einer tragenden Einheit miteinander lösbar verbunden.

Der Ausbau erfolgt über zwei stufenlos tiefenverstellbare 482,6 mm (19")-Montagerahmen mit integrierter 25 mm Systemlochung.

Ebenenabstand im Lieferzustand 745 mm.

Offener Dachrahmen mit 3 aufgesetzten

Kabelführungswannen,

offener Bodenrahmen mit Nivellierfüßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.

Dach- und Bodenrahmen mit innen umlaufender

Systemlochung für individuellen Ausbau,

2 Systemchassis in der Breite montiert.

Belastbarkeit einer Montageebene 350 kg, max. 700 kg je Rack.

Das System ist anreihbar, Montage eines Sockels optional möglich.

Lieferumfang: Gestell inkl. Nivellierfüßen, 3 St.
Kabelführungswannen

Material: Stahlblech, Montagerahmen Elektrophorese
tauchgrundiert, Flachteile lackiert, RAL 7035

Abmessungen BxHxT: 600x2000+100x1000 mm

Maximale Ausbauhöhe: 42 HE