## Rittal - Das System.

Schneller – besser – überall.





TS 8126.235

# Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech

Stand: 26.10.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



# TS 8126.235 - Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech für TS, TS IT

Seitenwände, verschraubbar, Stahlblech, für TS.

## Eigenschaften

| Artikel-Nr.                  | TS 8126.235   |
|------------------------------|---|
| Nutzen                       | Automatischer Potenzialausgleich und höherer EMV-Schutz durch<br>Flachteilhalter mit Kontaktelement<br>Einfache Positionierung durch Aufhängehilfe<br>Erdungsbolzen mit Kontaktfläche |
| Material                     | Stahlblech, 1,5 mm  |
| Oberfläche                   | Tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet   |
| Farbe                        | RAL 7035  |
| Lieferumfang                 | Inkl. Befestigungsmaterial  |
| Hinweis                      | Flachteilhalter können wahlweise von Schrankinnen- und -<br>außenseite montiert werden<br>Bestückbare Fläche: Außenabmessung – 100 mm   |
| Passend für                  | Gehäusetyp: TS<br>TS IT<br>Höhe: 2.200 mm<br>Tiefe: 600 mm  |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 55   |
| Grundmaterial                | Stahlblech  |
| Verpackungseinheit           | 2 Stück   |
| Nettogewicht                 | 29  |
| Bruttogewicht                | 32  |
| Zolltarifnummer              | 94039910  |
| EAN                          | 4028177213425   |
| E-Number Sweden              | E7282535  |

© Rittal 2025

#### Eigenschaften

| ETIM 9     | EC002524 |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27182101 |

#### Ausschreibungstext

Seitenwand, verschraubbar für DK TS 8

Verschraubbare Seitenwand, einfaches Positionieren der Seitenwand am Rahmen durch Aufhängehilfen. Automatischer Potentialausgleich und höherer EMV Schutz durch sechs Flachteilhalter mit Kontaktelementen, von Schrankinnen-

© Rittal 2025 3