

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7081.000

Teleskopschienen

Stand: 01.02.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7081.000 - Teleskopschienen für Geräteböden zur Montage am VX Schrankrahmen und zum Nachrüsten von bestehenden VX und TS Anwendungen

Für nachträgliche Umrüstung fest eingebauter Geräteböden zum Vollauszug durch Tausch der vorhandenen Befestigungsbolzen oder Einbauschienen (Schwerlastausführung) gegen die Teleskopschienen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7081.000
Produktbeschreibung	Fest eingebaute Geräteböden können auch nachträglich leicht zum Vollauszug umgerüstet werden. Hierzu werden die vorhandenen Befestigungsbolzen oder Einbauschienen (Schwerlastausführung) gegen die Teleskopschienen ausgetauscht.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Passend für Gerätebodentiefe	500 mm
Belastbarkeit	50 kg
Hinweis	In der Schranktiefe im Raster von 25 mm einbaubar und arretierbar.
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	1.746
Bruttogewicht	1.946
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,4 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177124202
E-Number Sweden	E7239817
ETIM 9	EC002620

Eigenschaften

ECLASS 8.0

27189261

Ausschreibungstext

Teleskopschienen für 500 mm tiefe Geräteböden

Die Teleskopschienen werden zwischen dem Einbausatz und einem 500 mm tiefen Geräteboden eingebaut. Die Teleskopschienen können bis maximal 50 kg belastet werden und sind zweifach arretierbar.

Material: Stahlblech, verzinkt

Für Gerätebodentiefe: 500 mm